

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 草莓香味整理劑 BAYSCENT STRAWBERRY

### 規格：

化學組成	：聚氨酯微膠囊分散液
外觀	：白色液體
密度(20°C)	：約 1.00g/cm <sup>3</sup>
黏度(20°C)	：約 100mPa.s
PH 值	：4~6
離子性	：弱陽離子
溶解性	：可以任意比例以水開稀

### 特性：

1. BAYSCENT 是一創新產品系列，可對各種材質的纖維及織物進行芳香整理，在眾多的香型中選取獨特的芳香產品滿足客人需求。BAYSCENT 呈液態，可像普通整理劑一樣在軋吸法中應用。BAYSCENT 不影響織物本身性質，而且可以與柔軟劑、氟碳樹脂、樹脂整理加工劑(PERSOFTAL、BAYPRET、EULAN、BAYGARD 等)同浴使用，根據最終整理要求而定。
2. 甜美的草莓香味能喚醒生活中一切美好的事物：夏天、陽光和美食。其香味可以快速傳遞喜悅、舒緩和平衡的身體與心靈等功效。它具有下列特性：
  - 適用於各種纖維織物的芳香整理。
  - 不影響織物的手感。
  - 適用於大多數後整理加工工藝。
  - 可採用浸軋加工。

### 用量：

#### ● 軋吸法

BAYSCENT 產品適用於軋吸法，根據效果用量從 20~80g/L 不等，依所要求的香味強度而定。若需要調整手感，可添加其他手感調整劑(PERSOFTAL、BAYPRET、EDOLAN)，建議大生產前進行試驗。

#### ● 尼龍/彈性織物整理工藝

40g/L BAYSCENT STRAWBERRY

20g/L PERSOFTAL SUPRA

軋餘率：70%

烘乾：140°C

#### ● 提升耐久性

多數微膠囊產品的耐洗性有限，TANATEX 公司特有的 BAYPRET NANO-PU 可有效提升 BAYSCENT 的耐洗次數達到 10 次以上。

建議添加 BAYSCENT STRAWBERRY 用量 20% 的 BAYPRET NANO-PU。

#### ● 浸軋工藝舉例

40g/L BAYSCENT STRAWBERRY

8g/L BAYPRET NANO-PU

軋餘率：70%

烘乾：140°C

### 儲存：

自出廠日起，於密閉容器內 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。