安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

新型的賦予織物蘆薈保健護理功能的芳香整理劑 TANACARE ALOE VERA

規格:

化學組成 : PU 微膠囊包裹的精華素分散液

外觀: 白色液體

黏度(20°C) : 100mpa.s

密度(20°C) : 1.0g/cm³

PH 值(20°C) : 4~6

離子性:弱陽離子

溶解性 :可以任意比例以水開稀

特性:

TANACARE 產品是一種微膠囊分散液,長期儲存後會在表層結一層膜,該膜應該輕輕攪拌稀釋。我們建議您降低攪拌器的轉速,從而避免產生渦流。應該注意的是,在攪拌器的壁上可能仍然有濃稠的產品黏著。當產品完全溶解後,我們就可以進行下一步操作了。它具有下列特性:

- 1. 對各種纖維均適用。
- 2. 不影響織物的手感。
- 3. 可以應用於浸染和扎染工藝。
- 4. 適用於幾乎所有後整理加工過程。

應用:

- 1. TANACARE 是一獨特的產品線。可對各種材質的纖維及織物進行芳香整理,在眾多的香型中選取獨特的芳香產品符合最新潮流並滿足客人需求。TANACARE 呈液態,可像普通整理劑一樣在浸軋工藝中應用。TANACARE 不影響織物本身性質,而且可以與柔軟劑,氟碳樹脂,免燙樹脂(PERSOFTAL, BAYPRET, EDOLAN, BAYGARD 等)同浴使用,根據最終整理要求而定。
- 2. TANACARE ALOE VERA 是一種以精選天然材料製成的微膠囊產品。我們選用天然香精,如蘆薈植物萃取液,其局限性是天然香精有其自身的顏色,這些顏色只能通過很強的化學處理而去除(破壞其活性成份)。純白色的織物在 TANACARE ALOE VERA 處理時會有色變,這點在加工前必須要考慮。
- 3. 蘆薈富含多種成份,依據提取和純化工藝的不同,蘆薈汁具有多種用途和性能, 如消炎作用,緩解肌肉疼痛,保濕、抗老化、抗氧化,修復免疫系統 等功能。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

稀釋原液,製備工作液:

原液應該添加到正在攪拌的水浴中,以免 TANACARE 直接接觸到容器和空氣。同樣,在攪拌過程中不能有渦流產生。



太多渦流容易產生問題



步驟1:輕輕攪拌水



步驟 2:輕輕添加 TANACARE 到水中,輕輕混合均勻。



浸軋法:

TANACARE 產品適用於浸軋工藝,根據效果用量從20到80g/升不等,若需要調整手感,可添加其他手感調整劑(PERSOFTAL, BAYPRET, EDDLAN)。建議大生產前進行試驗。

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

尼龍/彈性織物整理工藝:

40g/升 TANACARE ALOE VERA

20g/升 CELLOLUBE SUPRA

吸盡率:70% 烘乾 140℃

提升耐久性:

多數微膠囊產品的耐洗性有限,特有的 TANAPUR ONE 可有效提升 TANACARE 的耐洗次數達到 10 次以上。建議添加 TANACARE ALOE VERA 用量 20%的 TANAPUR ONE。

浸軋工藝舉例:

40g/升 TANACARE ALOE VERA

48g/升 TANAPUR ONE

20g/升 吸盡率:70%

烘乾 140℃

浸染法:

用醋酸調節整理浴的 PH 在 4.5~5。

加 1~8%的 TANACARE ALOE VERA

加 0.5~5%的 BAYPRET USV

加其他整理劑(建議先做試樣), 放置 5 分鐘。在 15 分鐘內升溫 40℃ 並保溫 20~30 分鐘。排液,離心脫水, 按照工廠實際工藝烘乾。

應用舉例(全棉平紋針織物的舒適/芳香整理):

5% TANACARE ALOE VERA

3% BAYPRET USV

4% PERSOFTAL PLUS

噴灑法:

3~10%的 TANACARE ALOE VERA

塗料印花,塗層和背塗:

TANACARE ALOE VERA 可以添加到漿料中 30~80g/kg。

儲存:

自出廠日起,於密閉容器內 12 個月。對霜凍敏感,避免在 0℃以下存放,如果低溫下遇冷結凍,應加熱(如在室溫下)並攪拌,然後可正常使用。溶液表層也會結皮,該結皮中含有活性微膠囊,可通過緩慢機械攪勻,不可以將結皮丟棄。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。